

AIRSTOP SOLO

BANDĂ ADEZIVĂ



BANDĂ ADEZIVĂ FĂRĂ HĂRTIE DE PROTECȚIE PENTRU O APLICARE RAPIDĂ



Fără hârtie de protecție



Ușor de rupt



Rapid de prelucrat



Conținut ridicat de adeziv

ISOCELL

AIRSTOP SOLO

BANDĂ ADEZIVĂ

AVANTAJE

- FOLIE SPECIALĂ PANTETATĂ
banda se rupe ușor pe lățime dar nu pe lungime
- FOLIA SPECIALĂ GARANTEAZĂ
o derulare a benzi ușoară pentru
o aplicare rapidă
- FĂRĂ HĂRTIE DE PROTECȚIE
se economisește timp la prelucrare
și deșeuri
- PRELUCRARE RAPIDĂ ȘI O ADERENȚĂ PERFECTĂ

DATE TEHNICE

Lățimea rolei	60 mm
Lungimea rolei	50 m
Compoziție	Folie specială Plasă de armare Adeziv acrilic
Rezistență la temperatură	-40 °C – +80 °C
Temperatura de prelucrare	-5 °C – +40 °C

DOMENII DE APLICARE

- Lipirea barierelor de vapori
- Lipirea plăcilor de OSB, MDF la interior și exterior
- Îmbinările și conexiunile între lemn, cărămidă și metale



Fără deșeu



Fără colectarea hârtiei
de protecție




CASĂ SĂNĂTOASĂ FĂRĂ
SOLVENȚI CALITATEA
INTERIOARĂ TESTATĂ



ÖNORM B 8110-2
SIA 180, DIN 4108-7
DIN 4108-11 INCLUSIV ÎMBĂTRÂNIREA




● ETANȘAREA LA AER ÎN CONFORMITATE
CU STANDARDE ACTUALE




AIRSTOP SOLO BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR



Casă sănătoasă



Rulare ușoară



ASPECT DE LEMN ARMONIOS




PRELUCRARE COMODĂ


AIRSTOP SOLO

BANDĂ ADEZIVĂ




PRELUCRARE



Capătul liber (de mai jos) poate fi fixat cu bandă adezivă continuă AIRSTOP SOLO.



Banda adezivă AIRSTOP SOLO poate fi lipită cu până la ≥ 3 cm peste banda inferioară.



Slefuiți banda adezivă AIRSTOP SOLO cu banda inclusă. Ștergeți praful. Aplicați banda cu presiune de contact pe suprafața „mată”.

TEHNOLOGIA LIPIRII

Banda trebuie lipită pe toată suprafața. Cu cât este mai mare presiunea, cu atât este mai bună aderența (rola de presiune / racleta de presiune). Este important să vă asigurați că banda adezivă este așezată complet și fără tensiune în zona colțului. Pentru suprafețele tencuite sau lemnul foarte dur, recomandăm adezivul de etanșare AIRSTOP SPRINT. Materialele care urmează să fie prelucrate trebuie să fie lipsite de praf și grăsimi, precum și uscate și stabile. Dacă aveți dubii, vă recomandăm să prelucrați substratul cu unul dintre primerii ISOCELL.

Respectați instrucțiunile de prelucrare conform fișei tehnice a produsului!

ACCESORII RECOMANDAȚI

AIRSTOP RAK racletă pentru presare

Pentru prelucrare optimă - în special în colțuri.



AIRSTOP ROLL rolă de presare

Potrivită pentru presarea optimă a benzilor adezive acrilice. Rola din cauciuc celular cu o lățime de 40 mm - se recomandă în special pentru suprafețe inegale și aspre.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL